

品番：EA934KC-61

品名：7.57kg コンクリート補修材(耐薬品・耐水性)



販売価格	215,000円(税抜)／236,500円(税込)			
カタログ価格	215,000円(税抜)／236,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 02:58現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1528ページ			



仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV12750
内容量	7.57kg	使用温度範囲	15～30℃(常温が好ましい)
色	灰	硬化時間	24時間
耐熱温度	93℃	可使時間	36分(25℃)
施工面積	7.57㎡(1mm厚)	混合比率	主剤:硬化剤=1.7:1
第4類 第3石油類 非水溶性			
液状			
食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合			
二液混合タイプで耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング材です。			
耐酸性を必要とするコンクリート床、防油堤、排水ビット等の保護に最適			
コンクリートに対してはもちろん金属FRPとの密着性にも優れています。			
低粘度なので、スクイージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。			
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。			
無溶剤タイプなので低臭気			
薬品タンクの防油堤、貯蔵タンクなどの内面コーティングなど			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.