

品番：EA934KC-6B

品名：1.0kg アスファルトひび割れ補修材



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/03 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1530ページ		



仕様

内容量	1.0kg	使用温度範囲	6~34℃
色	黒	硬化時間	夏:約3時間 冬:約6時間
施工量	幅5mm深5mmで23m	用途	屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分	樹脂、無機質充填材、顔料	液性	弱アルカリ性
完全硬化時間	約30時間		

流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。

水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。

屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

代替品

	品番 EA934KC-6C コメント パケ容器/表記が1kg⇒700mlに
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.