

品番：EA934KC-6C

品名：700ml アスファルトひび割れ補修材



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/09/03 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

内容量	700ml	使用温度範囲	6~34℃
色	黒	硬化時間	夏:約3時間 冬:約6時間
施工量	幅5mm深5mmで26.6m	用途	屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分	アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水	液性	弱アルカリ性
完全硬化時間	約30時間	付属品	仕上げヘラ
必要用具	ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、左官コテ又はヘラなど		

水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。

屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

乾燥後、水性塗料が塗れます。

【施工手順】

- 補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・老化した部分などをワイヤーブラシや洗剤などで除去し、よく乾かします。
- 容器をよく手でもんで中身を均一にします。
- ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
- ひび割れにノズル先端を押し当て、容器から中身を押し出しながら移動させ、ひび割れを埋め、コテやヘラなどで押し込みます。(1回で最高6mm深さまで)
- 深いひび割れは、床表面から6mmの深さまで細かい砂を詰め込み、その上から本品を注入します。
- 硬化後、肉やせが生じた場合は、その上に本品をもう一度施工します。

※絶えず水がかかったり水につかる場所や、いつも湿っている場所には適しません。

※カベ面には適しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.