

品番：EA934KD-26

品名：400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：5（2025/05/19 17:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1530ページ		



仕様

メーカー	日東化成工業	型番	NF-11TF
商品名	プラシール	用途	防火区画を貫通するケーブル用耐火パテ
内容量	400g	カラー	ライトグレー
耐熱温度	約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)	比重	0.9(超軽量パテ)
使用温度範囲	約1000℃		
硬化型、熱膨張タイプ			
運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与します。			
柔らかく高い作業性			
コンクリートに馴染みやすい色調になっています。			
屋外での使用は避けて下さい。			
高湿度環境となる箇所や水のかかるおそれのある場合はEA934KD-27をご使用下さい。			
【適用工法】 ・国土交通大臣認定工法 壁:PS060WL-0574、PS060WL-0583 床:PS060FL-0584			

・一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
壁:KK24-010号、KK24-012号

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.