

品番：EA934KD-27

品名：1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ / グレー)



販売価格	2,480円(税抜) / 2,728円(税込)		
カタログ価格	2,480円(税抜) / 2,728円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/08 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1482ページ		



仕様

メーカー	日東化成工業	型番	NF-12HM
商品名	プラシール	用途	防火区画を貫通するケーブル用耐火パテ
内容量	1000g	カラー	グレー
耐熱温度	約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)	難燃性	UL94 V-0レベル
比重	1.6	使用温度範囲	約1000℃

不乾性、防水性、熱膨張タイプ

屋外、高温環境下での使用は避けて下さい。

硬化しないため、ケーブルの追加増設や除去が簡単に行えます。

高湿度環境箇所の施工に

使いやすいスリット入り

【適用工法】

・国土交通大臣認定工法

壁: PS060WL-0575、0582、0869、0898 / PS045WL-0880

床: PS060FL-0585

・一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法

壁: KK24-011号、KK24-013号

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.