

品番：EA934KF-16

品名：28g 紫外線硬化型接着剤(低粘度)



販売価格	9,010円(税抜)／9,911円(税込)		
カタログ価格	9,010円(税抜)／9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 21:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1534ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	[303385]ティネットタイプ
商品名	4304	内容量	28g
使用温度範囲	-55～80℃	耐熱温度範囲	80℃
可使時間	—	完全硬化時間	—
色	薄黄緑・濃青緑	紫外線波長	365nm、400nm
材質	光硬化型エチルシアノアクリレート	※注意※	接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。
低粘度タイプ			
紫外線・可視光・湿気硬化付加です。			
一液性のため、混合の作業が不要です。			
非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への効果が必要な箇所に。			
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。			
使用期限	製造後未開封で9ヶ月/2～8℃		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

