

品番 : EA934KG-2

品名 : 5g 紫外線硬化型接着剤(UVラバ無/3本)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 14:55現在)		
商品入数	3	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

内容量	5g×3本	使用温度範囲	室温(屋内用)
色	透明	仕様	中粘度液体
硬化時間	UVライト照射10秒	完全硬化時間	UVライト照射10秒
材質	アクリル系樹脂	用途	<ul style="list-style-type: none">・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など
【使用できないもの】	ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等	耐熱温度範囲	50°C
使用期限	開封後はできるだけ早く使い切ってください。		

屋内専用

※ご使用の際は「UV接着補修キット(EA934KG-1)」付属のUVライトが必要です。

硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。

色々な基材に使用できます。

代替品



品番 EA934KG-1
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.