

品番：EA934KH-2

品名：53.6g [2液性]エポキシ接着剤(速乾・耐熱)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/03 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1474ページ		



長期保管も安心の25年保証!!

仕様

商品名	クイックウエルド	仕様	速乾型
内容量	本剤:26.8g 硬化剤:26.8g	使用温度範囲	-55~35℃
色	濃グレー	耐熱温度	121℃
可使時間	4分(常温)	硬化時間	6分(常温)
完全硬化時間	4~6時間(常温)	主成分	エポキシ系
用途	接着補修、漏れ止め、隙間充填	適用材質	鉄、アルミ等金属全般、ガラス、100%プラスチック、FRP、コンクリート、石、木材など
抗張力	219kgf/cm ² (1cm角の鉄板2枚に塗って硬化させて水平方向に引っ張った時の値、ひっぱり強度ともいいます)		

ミクロの鉄粉入りで溶接並の強度を誇り、高い耐水・耐油・耐酸性能があり、優れた接着性能を誇るエポキシ系接着剤。

完全硬化後はドリルやタップなどの切削加工や研磨・塗装・肉盛りも可能です。

25年保証については購入商品の台紙裏面に保証条件を記載していますのでご確認ください。

※ポリプロピレンは使用不可、再生プラスチックにも使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.