



品番：EA934W-20

品名：400g エポキシレジンパテ



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/06 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1476ページ		



硬化後に機械加工および上塗りが可能です

仕様

商品名	Epoxy Resin Putty	内容量	400g
形状	パテ状、耐熱性あり	構成	エポキシ樹脂+ミネラル(鉱物)
耐熱温度	-35~200℃	可使用時間	20分
硬化時間	約2時間	耐圧強度	80Mpa
曲げ強度	56Mpa	硬度(ショア-D)	85±3
引張強度	19MPa	接着強度	8Mpa
完全硬化時間	5時間	使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)	2.0kg

2剤混合タイプの樹脂パテ。自在に形成できる粘土状のリペアコンパウンドです。

ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。

施工後、機械的加工やペイントが可能です

金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに

パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。

腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。

非磁性、非腐食性

混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.