


品番：EA934WA-10

品名：115g リペアースティック(マルチ)



販売価格	6,490円(税抜)／7,139円(税込)			
カタログ価格	6,490円(税抜)／7,139円(税込)			
在庫数	最新在庫: 43 (2025/08/03 05:46現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1524ページ			



金属、木、石、ガラス、プラスチックなどの補修、穴埋め等に

仕様

商品名	Repair Stick Multi	内容量	115g
色	白	耐熱温度範囲	−25〜120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲	10〜40℃	硬化時間	60分(触手:15分)
可使時間	4分	完全硬化時間	24時間
耐圧強度	40N/m㎡	せん断強度(20℃、7日後)	6.5N/m㎡
用途	多目的用		
エポキシ樹脂ミネラル入り			
金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます			
用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます			
水中硬化します。			
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品			

代替品

	品番	EA934WA-10C
--	----	-------------



コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.