


品番：EA934WA-10A

品名：57g リペアースティック(マルチ)



販売価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/08/03 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1524ページ		



金属、木、石、ガラス、プラスチックなどの補修、穴埋め等に

仕様

商品名	Repair Stick Multi	内容量	57g
色	白	硬化時間	60分(触手:15分)
可使時間	4分	完全硬化時間	24時間
耐圧強度	40N/mm ²	せん断強度(20℃、7日後)	6.5N/mm ²
耐熱温度範囲	−25～120℃(一時的:150℃)	使用温度範囲	10～40℃
用途	多目的用		
エポキシ樹脂ミネラル入り			
金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます			
用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます			
水中硬化します。			
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

