品番: EA934WA-10C

品名:115g リペアースティック(水中硬化)



販売価格	6,490円 (税抜)/7,139円(税込)					
カタログ価 格	6,490円(税抜)/7,139円(税込)					
在庫数	最新在庫: 62 (2025/07/17 05:37現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1524ページ					















金属、木、石、ガラス、プラスチックなどの補修、穴埋め等に

仕様

内容量	115g	色	白
硬化時間	60分(触手:15分)	可使時間	4分
完全硬化時間	24時間	耐圧強度	40N/m m ²
せん断強度(20℃、7日 後)	6.5N/m m ²	耐熱温度範囲	-25~120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲	10~40℃	用途	多目的用

エポキシ樹脂ミネラル入り

金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます

用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます

水中硬化します。

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

株式会社エスコ