

品番：EA934WA-10C

品名：115g リペアースティック(水中硬化)



販売価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
カタログ価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/04/29 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1477ページ		



金属、木、石、ガラス、プラスチックなどの補修、穴埋め等に

仕様

内容量	115g	色	白
硬化時間	60分(触手:15分)	可使用時間	4分
完全硬化時間	24時間	耐圧強度	40N/m ²
せん断強度(20℃、7日後)	6.5N/m ²	耐熱温度範囲	-25~120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲	10~40℃	用途	多目的用
エポキシ樹脂ミネラル入り			
金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます			
用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます			
水中硬化します。			
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

