

品番：EA934WA-2A

品名：57g リペアースティック(銅)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/18 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



エアコン配管等、銅製品の補修、穴埋め等に

### 仕様

商品名	Repair Stick Copper	容量	57g
カラー(硬化後)	銅色	材質	エポキシ樹脂+銅充填剤
完全硬化時間(20℃)	24時間	硬化時間(20℃)	60分(触手:10分)
使用可能時間(25g /20℃)	3分	耐圧強度	80N/mm <sup>2</sup>
せん断強度(20℃、7日後)	銅:4.8N/mm <sup>2</sup>	適用・対象物	銅用
耐熱温度(完全硬化後)	-50~120℃ (一時的:150℃)	使用温度範囲	10~30℃

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

エアコンの配管等、銅製品の補修・穴埋め等に

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

湿った箇所や濡れている箇所にも使用できます。

パイプ、継手、フランジ、給湯器、冷凍庫や空調システムなどを迅速かつ簡単に修理、補修できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.