

品番 : EA934WA-3A

品名 : 57g リペアースティック(鉄)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 98 (2026/01/01 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



耐高压、耐摩耗性に優れています

仕様

商品名	Repair Stick Steel	容量	57g
カラー(硬化後)	ダークグレー	材質	エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間(20°C)	24時間	硬化時間(20°C)	60分(触手:10分)
使用可能時間(25g /20°C)	4分	耐圧強度	80N/mm ²
硬度(ショア-D)	75	せん断強度(20°C、7日後)	スチール:4.1N/mm ²
適用・対象物	鉄用	耐熱温度(完全硬化後)	-50~120°C(一時的:150°C)
使用温度範囲	10~35°C		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

耐高压、耐摩耗性に優れています

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.