

品番：EA934WA-5

品名：56g リペアースティック(木材)



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/05/09 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



木材・木製品の補修、穴埋め等に

### 仕様

商品名	Repair Stick Wood	内容量	56g
カラー(混合後)	ライトベージュ	材質	エポキシ樹脂+鉱物充填剤
完全硬化時間	24時間	硬化時間	60分
使用可能時間	15分	耐圧	75N/m <sup>2</sup>
硬度(ショアーD)	70	せん断強度(20°C、7日後)	木材:6.2N/m <sup>2</sup>
適用・対象物	木材	耐熱温度	-50~120°C(乾燥後)(一時的:150°C)
使用温度範囲	10~40°C		

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

木材、木製品の補修、穴埋め等に。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.