

品番：EA934WA-6AA

品名：115g リペアースティック(チタニウム)



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

完全硬化時間(20℃)	48時間	耐圧強度	80N/m㎡
せん断強度(20℃、7日後)	7.5N/m㎡		
★アルミ、軽金属、ダイカストの補修、壊れたねじ溝等の補修に			
ベースはエポキシ樹脂とチタニウムで耐熱性、摩耗性に優れます。			
内容量	115g	使用温度範囲	-50～280℃(一時的:300℃)
色	グレーグリーン	硬化時間	4時間(触手:1時間)
可使時間	30分		
金属・一般用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.