

品番：EA934WA-7

品名：115g リペアースティック(プラスチック)



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/18 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1477ページ		



エポキシ樹脂、PVCに使用できます

### 仕様

商品名	Repair Stick Plastic	容量	115g
カラー	ライトブルー	材質	エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
完全硬化時間	36時間	硬化時間	180分
使用可能時間	20分	耐圧強度	65N/m <sup>2</sup>
硬度(ショアーD)	65	せん断強度(20℃、7日後)	PVC: 2.4N/m <sup>2</sup>
適用・対象物	プラスチック	耐熱温度	-50~120℃(一時的: 150℃)
使用温度範囲	10~40℃		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に。

タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの用途で使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.