

品番：EA934WA-70

品名：57gx7本 リペアースティックキット



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/18 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

セット内容:リペアースティック7本セット

- ・EA934WA-1A(水中用)
- ・EA934WA-2A(銅用)
- ・EA934WA-3A(鉄用)
- ・EA934WA-4A(アルミニウム用)
- ・EA934WA-6AB(金属・一般用)
- ・EA934WA-7A(プラスチック用)
- ・EA934WA-9A(ステンレス用)
- ・内容量:各57g

水中用

- ・材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材
- ・色(混合後):白
- ・混合後接着可能時間(20℃):15分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):60分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

銅用

- ・材質:エポキシ樹脂+銅充填材
- ・色(混合後):銅色
- ・混合後接着可能時間(20℃):3分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):60分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

鉄用

- ・材質:エポキシ樹脂+鉄充填材
- ・色(混合後):ダークグレー

- ・混合後接着可能時間(20℃):4分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):60分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

アルミニウム用

- ・材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材
- ・色(混合後):アルミ色
- ・混合後接着可能時間(20℃):4分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):60分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

金属・一般用

- ・材質:エポキシ樹脂+チタン充填材
- ・色(混合後):茶色
- ・混合後接着可能時間(20℃):70分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):480分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):72時間
- ・耐温度範囲:-50℃~280℃(一時的300℃)

プラスチック用

- ・材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材
- ・色(混合後):ライトブルー
- ・混合後接着可能時間(20℃):20分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):180分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

ステンレス用

- ・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材
- ・色(混合後):グレー
- ・混合後接着可能時間(20℃):4分
- ・養生時間(強度50%)(20℃):60分
- ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
- ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.