

品名：57gx7本 リペアースティックキット



販売価格	9,540円(税抜)／10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜)／10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



セット内容	リペアースティック7本セット(ケース付) ・EA934WA-1A(水中用)×1本 ・EA934WA-2A(銅用)×1本 ・EA934WA-3A(鉄用)×2本 ・EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本 ・EA934WA-7A(プラスチック用)×1本 ・EA934WA-9A(ステンレス用)×1本 ・内容量:各57g		
6種類の用途がセットになり、便利です。			
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります			
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません			
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。			
EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品)に対する安全認証)適合品			
水中用	・材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材 ・色(混合後):白 ・混合後接着可能時間(20℃):15分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):	銅用	・材質:エポキシ樹脂+銅充填材 ・色(混合後):銅色 ・混合後接着可能時間(20℃):3分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)

	24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)		
鉄用	・材質:エポキシ樹脂+鉄充填材 ・色(混合後):ダークグレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)	アルミニウム用	・材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材 ・色(混合後):アルミ色 ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
プラスチック用	・材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材 ・色(混合後):ライトブルー ・混合後接着可能時間(20℃):20分 ・養生時間(強度50%)(20℃):180分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)	ステンレス用	・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材 ・色(混合後):グレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)

代替品

	品番 EA934WA-70B コメント 変更点:リペアスティック
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.