

品番：EA934WA-70B

品名：57gx7本 リペアースティックキット



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1477ページ		



※



仕様

セット内容	<p>リペアースティック7本セット(ケース付)</p> <ul style="list-style-type: none"> EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本 EA934WA-2A(銅用)×1本 EA934WA-3A(鉄用)×2本 EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本 EA934WA-7A(プラスチック用)×1本 EA934WA-9A(ステンレス用)×1本 内容量: 各57g 	水中用	<ul style="list-style-type: none"> 材質: エポキシ樹脂+セラミック充填材 色(混合後): 白 混合後接着可能時間(20℃): 15分 養生時間(強度50%)(20℃): 60分 硬化完成時間(強度100%)(20℃): 24時間 耐温度範囲: -25℃~120℃(一時的150℃)
銅用	<ul style="list-style-type: none"> 材質: エポキシ樹脂+銅充填材 色(混合後): 銅色 混合後接着可能時間(20℃): 3分 養生時間(強度50%)(20℃): 60分 硬化完成時間(強度100%)(20℃): 24時間 耐温度範囲: -50℃~120℃(一時的150℃) 	鉄用	<ul style="list-style-type: none"> 材質: エポキシ樹脂+鉄充填材 色(混合後): ダークグレー 混合後接着可能時間(20℃): 4分 養生時間(強度50%)(20℃): 60分 硬化完成時間(強度100%)(20℃): 24時間 耐温度範囲: -50℃~120℃(一時的150℃)
アルミニウム用	<ul style="list-style-type: none"> 材質: エポキシ樹脂+アルミ充填材 色(混合後): アルミ色 混合後接着可能時間(20℃): 4分 養生時間(強度50%)(20℃): 60分 硬化完成時間(強度100%)(20℃): 24時間 耐温度範囲: -50℃~120℃(一時的150℃) 	プラスチック用	<ul style="list-style-type: none"> 材質: エポキシ樹脂+プラスチック充填材 色(混合後): ライトブルー 混合後接着可能時間(20℃): 20分 養生時間(強度50%)(20℃): 180分 硬化完成時間(強度100%)(20℃):

			36時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的 150℃)
ステンレス用	<ul style="list-style-type: none"> ・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材 ・色(混合後):グレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) 		
6種類の用途がセットになり、便利です。			
ケース付			
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります			
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません			
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。			
EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9A、EA934WA-10BはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.