

品番：EA934WA-7A

品名：57g リペアースティック(プラスチック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/18 07:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1477ページ                      |      |   |



エポキシ樹脂、PVCに使用できます

### 仕様

|                  |                         |           |                    |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 商品名              | Repair Stick Plastic    | 容量        | 57g                |
| カラー(硬化後)         | ライトブルー                  | 材質        | エポキシ樹脂+プラスチック充填材   |
| 完全硬化時間(20℃)      | 36時間                    | 硬化時間(20℃) | 180分(触手:40分)       |
| 使用可能時間(25g /20℃) | 20分                     | 耐圧強度      | 65N/m <sup>2</sup> |
| せん断強度(20℃、7日後)   | PVC:2.4N/m <sup>2</sup> | 適用・対象物    | プラスチック用            |
| 耐熱温度(完全硬化後)      | -50~120℃(一時的:150℃)      | 使用温度範囲    | 10~40℃             |

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に

タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの用途で使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.