

品番：EA934WB-2

品名：24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)



販売価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 16:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています

仕様

色	透明	内容量	24ml
耐熱温度	−50～80℃	使用温度範囲	10～30℃
可使時間	3～4分	完全硬化時間	24時間
硬化時間	1時間	硬度(ショアーD)	65
せん断強度	スチール:20N/mm2 アルミニウム:19N/mm2 硬質PVC:13N/mm2		

等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。
養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。
強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています
金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着。
ミキシングノズル(EA934WF-1A:別売)を取り付けて使用できます。

代替品

品番	EA934WB-2A
コメント	吹き出し口の形状が変更

	
	品番 EA934KA コメント 20g 5分型 エポキシ接着剤

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.