

品番：EA934WB-2A

品名：24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/03 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1475ページ		



仕様

商品名	Epoxy Minute	内容量	24ml
耐熱温度	-50~80℃	使用温度範囲	10~30℃
色	透明	可使時間	3~4分
硬化時間	1時間	完全硬化時間	24時間
用途	多用途	適用材質	金属、ガラス、石、セラミック、木材など
硬度(ショアーD)	65	せん断強度	スチール: 20N/mm ² アルミニウム: 19N/mm ² 硬質PVC: 13N/mm ²

等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。

養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。

強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています

ミキシングノズル(EA934WF-1C:別売)を取り付けて使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.