品番: EA934WB-3A

品名: 24ml エポキシ接着剤(4分型/耐熱)



販売価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)				
カタログ価格	1,890円(税抜)/2,079円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 16:37現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1517ページ				







すき間充填や凸凹面の補修・接着に

仕様

商品名	Fast-Metal	内容量	24ml
使用温度範囲	10~30℃	色	灰
耐熱温度	-50~145°C	可使時間	3~4分
硬化時間	2時間	完全硬化時間	24時間
用途	すき間充填や凸凹面の補修・接着に	適用材質	金属、プラスチック、繊維強化材料、セ ラミック、ガラス、石、木
硬度(ショアーD)	70	硬化温度	6~40℃
せん断強度	スチール:20N/m㎡ アルミニウム:19N/m㎡ 硬質PVC:11N/m㎡		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.