


品番：EA934WB-3B

品名：24ml エポキシ接着剤(5分型/耐熱)



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



すき間充填や凸凹面の補修・接着に

仕様

商品名	Fast-Metal	内容量	24ml
色	灰	使用温度範囲	15~40℃
硬化温度	6~40℃	耐熱温度	-50~180℃
可使時間	4~5分(20℃)	ハンドリング時間	20分
硬化時間	40分	完全硬化時間	24時間
適用材質	金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木	硬度(ショアーD)	83±3
せん断強度	スチール:20N/m ² アルミニウム:10N/m ² 硬質PVC:11N/m ²	粘度	55000mPa·s

粗い表面やフィット感の悪い表面、ひび割れ、空洞、平らではない表面の充填に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.