

品番：EA934WB-4A

品名：24ml エポキシ接着剤(5分型/アルミ用)



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1475ページ		



仕様

商品名	Aluminium	内容量	24ml
使用温度範囲	10~30℃	色	シルバー
耐熱温度	-50~120℃	可使用時間	4~5分
硬化時間	2時間	完全硬化時間	24時間
用途	ハウジングの亀裂補修、ホイールの補修に	適用材質	アルミニウム軽金属など

無臭の2液エポキシ接着剤で、アルミニウムが充填されています。

隙間を埋めて液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります。

室温で素早く硬化し、収縮はほとんどありません。

硬化後、接着剤を機械加工できます(充填、穴あけ、フライス加工)

ミキシングノズル(EA934WF-1C:別売)を取り付けて使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.