

品番：EA934WC-11

品名：500g アルミ補修剤(液状・耐高温用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/12 18:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

仕様

| | | | |
|---------------------|-------------|--------|--|
| 容量 | 500gセット | 色 | グレー |
| 属性 | 液状(アルミ入り) | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 硬化時間 | 10時間(80%) | 可使用時間 | 60分 |
| 使用温度範囲 | 15~40℃ | 耐熱温度 | -35~220℃ (永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) |
| 荷重たわみ温度 | 60℃、130℃ | 比重 | 1.62g/cm3 |
| 粘度 | 25,000mPa·s | 耐圧 | 140MPa |
| 引張強度 | 48MPa | 曲げ強度 | 77MPa |
| ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 90 | 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:8 |

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

| | | | |
|-----|-----------------|--|--|
| 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 | | |
|-----|-----------------|--|--|

代替品



品番 EA934WC-11B
コメント 耐熱温度、新硬化剤禁止物質消失

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.