

品番 : EA934WC-11B

品名 : 500g アルミ補修剤(耐高温用)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 93 (2025/12/17 13:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1525ページ		



## 仕様

内容量	500g	耐熱温度範囲	-80~220°C (永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40°Cで2時間、60°Cで2時間、80°Cで2時間、100°Cで2時間、120°Cで14時間さらに硬化させてください。)
使用温度範囲	-80~220°C	色	灰
完全硬化時間	12時間	硬化時間	6時間(80%)
可使時間	60分	荷重たわみ温度	60°C、108°C
比重	1.6g/cm³	粘度	~35.000mPa·s
耐圧	174MPa	引張強度	51MPa
曲げ強度	83MPa	ショワ硬度D(ASTM D 1706)	89±3
混合比率	主剤:硬化剤=100:9		

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付

この接着剤は非腐食性、耐磁性があり、収縮することなく硬化します。WEICON C は、特に大規模な用途、鋳型の注ぎ出し、固定装置およびツール(射出成形用金型など)の製造用の接着剤として適しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.