品番: EA934WC-13

品名:500g チタン補修パテ



販売価格	<b>15,700円</b> (税抜)/17,270円(税込)				
カタログ価 格	15,700円(税抜)/17,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/07/17 18:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1525ページ				











ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適

## 仕様

商品名	WEICON TI	容量	500gセット		
色	グレー	硬化時間	9時間(80%)		
完全硬化時間	16時間	可使時間	120分		
使用温度範囲	15~40℃	耐熱温度	-35~200℃(一時的なら260℃) (永久的な高耐熱性をもたせるために、 48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、 170℃で1時間さらに硬化させてください。)		
荷重たわみ温度	150℃	比重	1.61g/cm3		
粘度	550,000mPa·s	耐圧	105MPa		
引張強度	53MPa	曲げ強度	10MPa		
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	80	混合比率	主剤:硬化剤=100:33		
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋	使用量目安(1mmの厚 みで1㎡あたり)	1.6kg		
ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適					

耐圧性が高く、耐薬品性にも優れています。

滑らかな表面や汚れが目立つ表面には、研磨などの処理をすることで接着力が高まります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.