

品番：EA934WC-13

品名：500g チタン補修パテ



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/21 19:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1537ページ		



ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適

仕様

容量	500gセット	色	グレー
硬化時間	9時間(80%)	完全硬化時間	16時間
可使時間	120分	耐熱温度	-35～200℃(一時的なら260℃) (永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させていただきます。)
使用温度範囲	15～40℃	荷重たわみ温度	150℃
比重	1.61g/cm3	粘度	550,000mPa・s
耐圧	105MPa	引張強度	53MPa
曲げ強度	10MPa	ショワ硬度D(ASTM D 1706)	80
属性	パテ状(チタン入り)	混合比率	主剤:硬化剤=100:33

ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適			
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。			
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.