

品番：EA934WC-19

品名：500g ゴム補修パテ(耐摩耗)



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：2 (2026/04/30 12:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1476ページ		



#### 仕様

商品名	Urethane 85	容量	500g
混合比率	樹脂:硬化剤=10:100	硬度(ショアーA)	85
可使時間	20分(20℃の場合)	耐熱温度	-60~100℃
硬化時間	60~90分(強度50%)	完全硬化時間	24時間
引張強度	7.8MPa	曲げ強度	9.6MPa
色	黒	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋

室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。

金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。

ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。

耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.