

品番：EA934WH-2

品名：50ml アクリル接着剤(5分型)



販売価格	6,090円(税抜)／6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜)／6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

内容量	50ml	色	乳白色
可使時間	5分(20℃の場合)	硬化時間	60分(50%)
完全硬化時間	12時間(100%)	使用温度範囲	10～40℃
耐熱温度	－55～125℃	硬化温度	18℃
せん断強度	アルミニウム:20N/mm2 スチール:23N/mm2 ステンレス:22N/mm2 ポリカーボネート:12N/mm2 アクリル樹脂:9N/mm2 ABS樹脂:7N/mm2 硬質PVC:12N/mm2 グラス ファイバー:21N/mm2 カーボン:22N/mm2 ポリアミド:1N/mm2		

プラスチック、金属、セラミックなどの様々な素材を自分自身や素材間の接着に使用できます。
特に高強度の接続が必要な構造物の接着に便利です。
垂直面での使用にも適しています。
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1B)
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます

代替品

	品番 EA934WD-50B コメント 使用温度80℃まで、可使時間5分
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.