

品番：EA934WH-2A

品名：50ml アクリル接着剤(5分型)



販売価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2025/08/03 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

内容量	50ml	使用温度範囲	10～40℃
色	乳白色	完全硬化時間	12時間(100%)
硬化時間	60分(50%)	可使時間	5分(20℃の場合)
耐熱温度	-55～125℃	硬化温度	18℃
せん断強度	アルミニウム:20N/m <sup>2</sup> 、スチール: 23N/m <sup>2</sup> ステンレス:22N/m <sup>2</sup> 、ポリカーボネー ト:12N/m <sup>2</sup> アクリル樹脂:9N/m <sup>2</sup> 、ABS樹脂:7N /m <sup>2</sup> 硬質PVC:12N/m <sup>2</sup> 、グラスファイ バー:21N/m <sup>2</sup> カーボン:22N/m <sup>2</sup> 、ポリアミド:1N /m <sup>2</sup>		

プラスチック、金属、セラミックなどの様々な素材を自分自身や素材間の接着に使用できます。

特に高強度の接続が必要な構造物の接着に便利です。

垂直面での使用にも適しています。

ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)

ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます

代替品



品番 EA934WD-50B

コメント 使用温度80℃以下、可使時間5分

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.