

品番：EA935A-10

品名：85ml 多用途シーリング & 接着剤/シリコンフリー・白



販売価格	2,720円(税抜)／2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜)／2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/28 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



LFGBとは
ドイツにおける食品衛生規格です。
全米規格であるFDA規格と同等に、
様々な食品に対して適用されています。

仕様

内容量	85ml	使用温度範囲	5～40℃
色	白	硬化時間	24時間(2～3mm厚)
表面硬化時間	25分	耐熱温度範囲	－40～90℃
保存期間	18ヶ月	用途	金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料の接着

高い強度と永続的な弾性をもち、－40～97℃までの温度耐性、耐候性、耐紫外線性、耐老化性、耐塩水性に優れています。
上塗りや硬化後の研磨も対応可能です。
シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
ISEGA認証を取得しており、食品技術分野での接着剤として使用できます。
付属のハンドルで最後まで簡単に絞り出すことが可能です。
金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料を接着することが可能です。
未使用時はハンドルをふたに収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

