


品番：EA935AA-1

品名：310ml 水中シーラント接着剤(白)

	販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 18 (2025/09/30 03:58現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1508ページ			



シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

商品名	Aqua-Flex	内容量	310ml
色	白	可使時間	約25分
完全硬化時間	24時間(3mm厚のとき)	平均せん断強度	2.1N/mm ²
作業温度範囲	5～40℃	使用温度範囲	－40～90℃(2時間130℃)
引張強度	20N/mm ²	入数(本)	1
LFGB規格適合品			
1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)			
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。			
耐老化性に優れており、風化、紫外線、淡水および海水に耐性があります。			
水中でもリペアーが可能です。			
コンクリート面にも接着可能です。			
塗装(上塗り)可能です。			
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー			
硬化後も弾力性があります			

ノズルの色は本剤の色です。

ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適！

船舶、水回り、建築に。

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石などさまざまな材料の接着に適しています。

ケーブル作業、空調システム、ガーデニング、衛生設備、シリコンを含む製品が適さない用途などに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.