

品番：EA935AA-1B

品名：310ml 水中シーラント接着剤(白/12本)



販売価格	47,900円(税抜) / 52,690円(税込)		
カタログ価格	47,900円(税抜) / 52,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/31 22:36現在)		
商品入数	12	販売単位	箱
カタログページ	1468ページ		



シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

商品名	Aqua-Flex	用途	【水まわり・船舶】タイルやジョイントのシーラ、ウォーターパイプの修理、船舶のメンテナンス 【建築・設備】建築全般、ケーブル作業、空調システム、衛生設備
内容量	310ml	色	白
可使時間	約25分	完全硬化時間	24時間(3mm厚のとき)
作業温度範囲	5~40℃	使用温度範囲	-40~90℃(2時間130℃)
平均せん断強度	2.1N/m ²	引張強度	20N/m ²
入数	12本		

【充填・施工性能】

大きな隙間に対応：1度の作業で最大25mmまでの隙間を充填可能(奥行は3mmまで)

特殊環境に対応：水中での補修や、湿った箇所への施工も問題ありません。

仕上げ：硬化後も弾力性を維持し、上から塗装(上塗り)が可能です。

判別性：ノズルの色がそのまま中身(本剤)の色になっているため、作業ミスを防げます。

【対応素材】

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石。

コンクリート面への接着も可能です。

【耐久性・安全性】

優れた耐候性:風化や紫外線に強く、淡水だけでなく海水にも耐性があります。
クリーンな成分:シリコン、イソシアネート、ハロゲンを含まない(フリー)ため、シリコンが使えない環境でも重宝します。
安全性:LFGB規格(食品接触安全性)に適合しています。

※耐薬品性はございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.