品番: EA935AA-2

品名: 310ml 水中シーラント接着剤(灰)



販売価格	4,000円(税抜)/4,400円(税込)				
カタログ価 格	4,000円(税抜)/4,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 09:14現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1508ページ				















シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

商品名	Aqua-Flex	内容量	310ml
色	灰	可使時間	約25分
完全硬化時間	24時間(3mm厚のとき)	作業温度範囲	5~40℃
使用温度範囲	-40~90℃(2時間130℃)	平均せん断強度	2.1N/m m ²
引張強度	20N/m m ²	入数(本)	1

LFGB規格適合品

湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。

水中でもリペアーが可能です。

コンクリート面にも接着可能です。

塗装(上塗り)可能です。

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

硬化後も弾力性があります

ノズルの色は本剤の色です。

ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!

船舶、水回り、建築に。

耐老化性に優れており、風化、紫外線、淡水および海水に耐性があります。

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石などさまざまな材料の接着に適しています。

1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)

ケーブル作業、空調システム、ガーデニング、衛生設備、シリコーンを含む製品が適さない用途などに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.