

品番：EA935AC-11

品名：310ml MS^o リマ-シーラント(車両ウインドウ用)



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/06/16 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1508ページ		



LFGBとは
ドイツに由来する食品衛生規格です。
本製品は、食品衛生規格と同等に、
様々な製品に対して適用されています。

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

仕様

商品名	Windscreen Adhesive	内容量	310ml
色	黒	仕様	カートリッジ
完全硬化時間	24時間 (2~3mm厚時)	使用温度範囲	-40~90℃ (一時的130℃まで)
引裂強度	20N/m ²	硬度(ショアーA)	42
作業温度範囲	5~40℃	用途	産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス

風化しにくく、耐UV性に優れています。

フロントガラス、リアガラス、サイドガラスの接着に

シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。

LFGB規格適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.