

品番：EA935B

品名：170ml 合成ゴム系・接着剤



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド
の放出量が、
この製品が最も少ないと認められています。
F☆☆☆☆は最も少ない値、使用環境が異なります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#13041
商品名	G17	内容量	170ml
色	淡黄色	標準塗布量	130~160g/m ² (片面あたり)
可使時間	5~15分乾燥させてから(20℃)	硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	使用温度範囲	10~35℃
主成分	クロロプレンゴム		

合成ゴム・皮革・金属・硬質プラスチック・木の接着・補修に
(木工作/レザークラフト/木製家具/靴・バッグなど)

広口ヘラ、ノズル付

細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラをご使用ください。

初期接着力に優れる

多用途速乾性

仮止め不要

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂

〈使用方法〉

①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。

※木材の凹凸やカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。

②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。

※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には、2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。

③塗布後、はり合わせの時間を目安に正確な位置にはり合わせて、ハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。

※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.