品番: EA935B-0.5

品名:50ml 合成ゴム系·接着剤



販売価格	420円 (税抜)/462円(税込)				
カタログ価 格	420円(税抜)/462円(税込)				
在庫数	最新在庫: 18 (2025/10/21 08:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1521ページ				









仕様

メーカー	コニシ	型番	#13031
商品名	G17	内容量	50ml
使用温度範囲	10~35℃	色	淡黄色
硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)	可使時間	5~15分乾燥させてから(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	主成分	クロロプレンゴム
用途	各種合成ゴムと金属の接着に	適用材質	ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木 材、ガラスなど
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプ ロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ 素樹脂	使用方法	両面に均一に塗布、ベタツキがなくな るまで乾かしてからよく密着させる。
ヘラ付			

多用途速乾性

広範囲接着性、強力型

JIS A 6040 一般工作用接着剤