

品番：EA935B-1

品名：1.0Kg 合成ゴム系・接着剤



販売価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)			
カタログ価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)			
在庫数	最新在庫: 13 (2025/10/21 11:21現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1521ページ			



仕様

メーカー	コニシ	型番	#43837
商品名	G17Z	内容量	1kg
使用温度範囲	10～35℃	色	淡黄色
硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)	可使時間	5～15分乾燥させてから(20℃)
完全硬化時間	24～72時間(20℃)	主成分	クロロプレンゴム
用途	各種合成ゴムと金属の接着に	適用材質	ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木材、ガラスなど
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂	使用方法	両面に均一に塗布、ベタツキがなくなるまで乾かしてからよく密着させる。
多用途速乾性			
広範囲接着性、強力型			
F★★★★取得			
JAIA4VOC			
JIS A 5549 造作用接着剤			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.