

品番：EA935B-10

品名：170ml 合成ゴム系接着剤



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/08 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



#### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#14241
商品名	G103	内容量	170ml
色	黄褐色	標準塗布量	130~160g/m <sup>2</sup> (片面あたり)
可使時間	5~30分(糸引きしなくなってからすぐ) (20℃)	硬化時間	貼り合わせ、養生後すぐに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	不揮発分	26.0~29.0%
粘度	2500~3500mPa・s(23℃)	使用温度範囲	10~35℃
主成分	メチルエチルケトン		

ニトリルゴム系溶剤形接着剤

工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着に  
(軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、合成ゴム、金属板、皮革など)

広口ヘラ、ノズル付

細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラを先端にセットしてお使いください。

耐油性があるので、油にさらされやすい自動車・車両・機械類への軟質塩化ビニル・合成ゴム部品・ネームプレートの接着に適しています。

速乾性

強力

仮止め不要

JAIA4VOC 基準適合

〈接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂

〈使用方法〉

①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。

※ゴムの接着面は紙ヤスリで研磨する。

②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布する。

※吸い込みの多い材質には2℃塗りをするか、やや多めに塗布する。

③塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。

※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.