

品番：EA935B-15B

品名：25ml ウルトラ多用途接着剤(ホワイト)



販売価格	700円(税抜)／ 770円(税込)			
カタログ価格	700円(税抜)／770円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/17 00:08現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1466ページ			



水・熱に強い
屋外でも使える

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04726
商品名	ウルトラ多用途SU	内容量	25ml
使用温度範囲	10～35℃	色	ホワイト
硬化時間	1時間(23℃)	可使時間	約2～3分(23℃)
完全硬化時間	約24時間(23℃)	耐熱温度範囲	－30～80℃ (メーカー試験データ)
主成分	シリル化ウレタン樹脂	用途	屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に。 (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作)
適用材質	布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属	接着できないもの	ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品
使用方法	均一に塗布し、はり合わせる。 接着面積、被着材により硬化時間は異なる。		
速硬化性			

耐水性、耐熱性、耐衝撃性
ヘラ付
広範囲の材料に使える
膨張係数の異なる材料同士の接着
無溶剤で環境に優しい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.