品番: EA935B-24

品名: 10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)



販売価格	605円(税抜)/666円(税込)				
カタログ価格	605円(税抜)/666円(税込)				
在庫数	最新在庫: 16 (2025/10/22 01:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1519ページ				







衝撃に強く、ガッチリ固まる

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05140		
商品名	ウルトラ多用途SUプレミアムハード	内容量	10ml		
使用温度範囲	10~35℃	色	透明		
硬化時間	1時間(23℃)	可使時間	約2~3分(23℃)		
完全硬化時間	約24時間(23℃)	耐熱温度範囲	ー30~80℃ (メーカー試験データ)		
主成分	シリル化ウレタン樹脂	用途	屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と 補修に (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、 手芸、工作)		
適用材質	金属、コンクリート・石、ガラス、タイル・ 陶磁器、布・フェルト、皮革、合成ゴム、 軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、 木材、発泡スチロール	接着できないもの	ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹 脂、貴金属、高価格品		
使用方法	均一に塗布し、はり合わせる。 接着面積、被着材により硬化時間は異 なる。				
金属・コンクリート・タイル等の硬い素材の接着に最適					

膨張係数の異なる材料同士の接着にも		
耐水性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。		
屋外でも使用可能		
無溶剤で環境に優しい		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.