

品番：EA935B-61

品名：333ml 多用途接着剤(グレー)



販売価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2024/05/24 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1539ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散性能です。
その値が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない値、最も放散抑制が優れています。



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04674
商品名	ボンド SU200	内容量	333ml
色	グレー	用途	硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。 初期接着強さを要求する接着。 膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。 各種コンテナ・自動車ボディの継ぎ目シール。 車輻・船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。 各種工業製品の組み立て用シール。
材質	シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形	粘度	900～1500Pa・s
使用温度範囲	5～35℃	耐熱温度範囲	80℃×28日で4.1N/m㎡
可使時間	2分(23℃)	実用硬化時間	1時間(23℃)
完全硬化時間	1日(23℃)		

硬化スピード・初期接着強さ・低温硬化性に優れる。
(メーカー:「ボンド サイレックス200」比)

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。
耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。
プラスチック面のひび割れが起きにくい。
低臭性。
タレない。
4VOC基準適合
JAIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.