品番: EA935BM-6

品名:5g 強力瞬間接着剤(液状)



販売価格	510円(税抜)/561円(税込)				
カタログ価 格	510円(税抜)/561円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/07/17 23:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1516ページ				







## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	7054
内容量	5g	使用温度範囲	-20~80°C
色	透明	硬化時間	20秒
主成分	エチルシアノアクリレート	用途	バック・靴・小物、各種工作・模型、家 具、部品・金具類、壁紙の補修に
適用材質	金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、革、タイル	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器

## 多用途タイプの瞬間接着剤

## 液状

液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。

ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。

チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。

密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。

紙や木、陶器などのしみ込みやすい素材に使えるスピード接着できる多用途液状タイプです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.