品番: EA935BM-7

品名:5g 強力瞬間接着剤(ジェル状)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)				
カタログ価 格	530円(税抜)/583円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/07/17 23:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1516ページ				





## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	7055
内容量	5g	使用温度範囲	-20~80°C
色	透明	硬化時間	50秒

多用途タイプの瞬間接着剤

ジェル状

液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。

ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。

チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。

密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプ

## 代替品



**品番** EA935BM-6

コメント 硬化時間:20秒

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.