

品番：EA935K-1

品名：20ml プラスチック・ボンド



販売価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#14372
商品名	GPクリヤー	内容量	20ml
色	透明	標準塗布量	70~150g/㎡ (片面あたり)
可使時間	5~15分(糸引きしなくなっからすぐ) (20℃)	硬化時間	貼り合わせ、養生後すぐに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	使用温度範囲	10~35℃
主成分	スチレンブタジエンゴム		

各種プラスチック製品の接着・補修に

ヘラ付

プライマーなしで難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能

柔軟性に優れます。

速乾性

仮止め不要

【主な使用用途】

プラスチック・皮革・合成ゴム・布・木の接着・補修
ABS樹脂・FRP・皮革・ゴム・布・木などの接着

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

〈使用方法〉

①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。

※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。

②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。

※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。

③塗布後、はり合わせの時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。

※はり合せたものは、すぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.