

品番：EA935K-12

品名：333ml 多用途接着剤(屋外用)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 01:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1459ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なく、臭いも少ないので、使用後臭いも少ないです。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05497
商品名	多用途屋外用	内容量	333ml
色	ライトグレー	標準塗布量	8.4m/本(口径7mm)
可使時間	3時間	硬化時間	24時間(23℃)
使用温度範囲	5~35℃		

1液型変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤

混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れます。

弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。

石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどありません。

幅広い用途に使用可能

耐熱性、耐寒性

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

【主な使用用途】

内外装石材の接着(天然および人造)

コンクリート・ブロック・金属などの接着

内外装タイルの接着
コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール
石材打ち込み、PCa板の2次シール
TM工法用の二次接着

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間を指します。
※完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.